

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, MF: M2,5X0,25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130006 M2,5X0,25
GTIN	4062406007584
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 91 kalenteripäivää

Minimitilauusmäärä: 25 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,25 mm

Kokonaispituus L: 50 mm

varren Ø D_s: 2,8 mm

Varren nelikulmio □: 2,1 mm

Alkureiän Ø: 2,25 mm

Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 371
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05

Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Kierteen syvyys	7,5 mm
varren $\varnothing D_s$	2,8 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteen \varnothing	2,5 mm
Alkureiän \varnothing	2,25 mm
Kierteennousu	0,25 mm
Kokonaispituus L	50 mm
Terien lkm Z	3
Varren nelikulmio \square	2,1 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierretyyppi	MF-LH
Kierteen koko	M2,5 x 0,25
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön

Värirennas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi