

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, MF: M18X1,75****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130006 M18X1,75
GTIN	4062406008574
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1,75 mm

Kokonaispituus L: 125 mm

varren Ø D_s: 14 mm

Varren nelikulmio □: 11 mm

Alkureiän Ø: 16,25 mm

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	3
Kierteen syvyys	54 mm
varren Ø D _s	14 mm
Kierteen Ø	18 mm
Varren nelikulmio □	11 mm
Kierteennousu	1,75 mm

Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Standardi	DIN 376
Lastu-urien määrä	3
Kokonaispituus L	125 mm
Lastuava aine	HSS E
Alkureiän Ø	16,25 mm
Kierretyyppi	MF-LH
Kierteen koko	M18×1,75
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpäreiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön

Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi