

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, MF: M3,5X0,35****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130006 M3,5X0,35
GTIN	4062406007638
Tuoteluokka	10N

**Kuvas****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,35 mm

Kokonaispituus L: 56 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 4 mm

Varren nelikulmio □: 3 mm

Alkureiän Ø: 3,15 mm

**Tekninen kuvaus**

Varren nelikulmio □	3 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteen Ø	3,5 mm
Terien lkm Z	3
varren Ø D <sub>s</sub>	4 mm
Kierteennousu	0,35 mm

Alkureiän Ø	3,15 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Kokonaispituus L	56 mm
Kierteen syvyys	10,5 mm
Standardi	DIN 371
Lastuava aine	HSS E
Kierretyyppi	MF-LH
Kierteen koko	M3,5 × 0,35
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön

Värirennas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi