

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, MF: M25X1,75****Tilaustiedot**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 130006 M25X1,75 |
| GTIN         | 4062406009137   |
| Tuoteluokka  | 10N             |

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1,75 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Varren nelikulmio □: 14,5 mm

Alkureiän Ø: 23,25 mm

**Tekninen kuvaus**

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Terien lkm Z        | 4       |
| Lastu-urien määrä   | 4       |
| Lastuava aine       | HSS E   |
| Kierteen Ø          | 25 mm   |
| Varren nelikulmio □ | 14,5 mm |
| Kokonaispituus L    | 140 mm  |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Toleranssiluokka        | ISO 1 4H                                 |
| Toleranssiluokka        | ISO 1X 4HX                               |
| Toleranssiluokka        | ISO 2 6H                                 |
| Toleranssiluokka        | ISO 2X 6HX                               |
| Toleranssiluokka        | 6H +0,05                                 |
| Toleranssiluokka        | 6H +0,20                                 |
| Toleranssiluokka        | ISO 3 6G                                 |
| Toleranssiluokka        | ISO 3X 6GX                               |
| Toleranssiluokka        | 7H                                       |
| Toleranssiluokka        | 7HX                                      |
| Toleranssiluokka        | 7G                                       |
| Toleranssiluokka        | 7GX                                      |
| Toleranssiluokka        | 6H +0,10                                 |
| Alkureiän Ø             | 23,25 mm                                 |
| varren Ø D <sub>s</sub> | 18 mm                                    |
| Standardi               | DIN 376                                  |
| Kierteen syvyys         | 75 mm                                    |
| Kierteennousu           | 1,75 mm                                  |
| Kierretyyppi            | MF-LH                                    |
| Kierteen koko           | M25×1,75                                 |
| Pinnoitus               | TiN                                      |
| Kylkikulma              | 60 astetta                               |
| Kierrenormi             | DIN 13                                   |
| Etuviiste               | B  |
| Varsi                   | Lieriövarsi, h9                          |
| Sisäjähdytys            | ei                                       |
| Käyttö poraustavalla    | enintään 3×D läpäreiällä                 |
| Leikkaussuunta          | Vasen                                    |
| Kierretyökalun tyyppi   | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |

|             |             |
|-------------|-------------|
| Värirenas   | ilman       |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |