

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, MF: M1X0,25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130006 M1X0,25
GTIN	4062406007355
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 91 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 25 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: M-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,25 mm

Kokonaispituus L: 40 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 2,5 mm

Varren nelikulmio □: 2,1 mm

Alkureiän Ø: 0,75 mm

**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	2
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05

Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Lastuava aine	HSS E
Lastu-urien määrä	2
varren $\varnothing D_s$	2,5 mm
Kierteen $\varnothing$	1 mm
Varren nelikulmio $\square$	2,1 mm
Kokonaispituus L	40 mm
Alkureiän $\varnothing$	0,75 mm
Standardi	DIN 371
Kierteen syvyys	3 mm
Kierteennousu	0,25 mm
Kierretyyppi	M-LH
Kierteen koko	M1×0,25
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön

Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi