

**Garant**
**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, MF: M31X1**

**Tilastiedot**

Tilausnumero	130006 M31X1
GTIN	4062406009595
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus**
**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

 varren  $\varnothing D_s$ : 25 mm

 Varren nelikulmio  $\square$ : 20 mm

 Alkureiän  $\varnothing$ : 30 mm

**Tekninen kuvaus**

varren $\varnothing D_s$	25 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05

Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Kierteennousu	1 mm
Lastuava aine	HSS E
Alkureiän Ø	30 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Varren nelikulmio □	20 mm
Terien lkm Z	4
Standardi	DIN 376
Kierteen Ø	31 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierteen syvyys	93 mm
Kierretyyppi	MF-LH
Kierteen koko	M31×1
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpäreiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön

Värirennas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi