

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, MF: M36X1,5****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 130006 M36X1,5 |
| GTIN | 4062406009977 |
| Tuoteluokka | 10N |

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1,5 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D_s: 28 mm

Varren nelikulmio □: 22 mm

Alkureiän Ø: 34,5 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|--------|
| Lastuava aine | HSS E |
| varren Ø D _s | 28 mm |
| Varren nelikulmio □ | 22 mm |
| Lastu-urien määrä | 4 |
| Kokonaispituus L | 200 mm |
| Kierteennousu | 1,5 mm |

| | |
|-----------------------|--|
| Kierteen Ø | 36 mm |
| Alkureiän Ø | 34,5 mm |
| Standardi | DIN 376 |
| Terien lkm Z | 4 |
| Kierteen syvyys | 108 mm |
| Toleranssiluokka | ISO 1 4H |
| Toleranssiluokka | ISO 1X 4HX |
| Toleranssiluokka | ISO 2 6H |
| Toleranssiluokka | ISO 2X 6HX |
| Toleranssiluokka | 6H +0,05 |
| Toleranssiluokka | 6H +0,20 |
| Toleranssiluokka | ISO 3 6G |
| Toleranssiluokka | ISO 3X 6GX |
| Toleranssiluokka | 7H |
| Toleranssiluokka | 7HX |
| Toleranssiluokka | 7G |
| Toleranssiluokka | 7GX |
| Toleranssiluokka | 6H +0,10 |
| Kierretyyppi | MF-LH |
| Kierteen koko | M36×1,5 |
| Pinnoitus | TiN |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Kierrenormi | DIN 13 |
| Etuviiste | B |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpäreiällä |
| Leikkaussuunta | Vasen |
| Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön |

| | |
|-------------|-------------|
| Värirenas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |