

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, MF: M7X0,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130006 M7X0,5
GTIN	4062406007812
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,5 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren Ø D_s: 7 mm

Varren nelikulmio □: 5,5 mm

Alkureiän Ø: 6,5 mm

Tekninen kuvaus

varren Ø D _s	7 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Kierteen Ø	7 mm
Kierteen syvyys	21 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Lastu-urien määrä	3
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	5,5 mm
Lastuava aine	HSS E
Alkureiän Ø	6,5 mm
Terien lkm Z	3
Kierteennousu	0,5 mm
Standardi	DIN 371
Kierretyyppi	MF-LH
Kierteen koko	M7×0,5
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpäreiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön

Värirennas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi