

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, MF: M4,5X0,75****Tilastiedot**

Tilausnumero	130006 M4,5X0,75
GTIN	4062406007713
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: M-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,75 mm

Kokonaispituus L: 70 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

Varren nelikulmio □: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 3,75 mm

**Tekninen kuvaus**

Lastu-urien määrä	3
varren Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Kierteen syvyys	13,5 mm
Alkureiän Ø	3,75 mm
Kokonaispituus L	70 mm
Standardi	DIN 371

Kierteennousu	0,75 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Terien lkm Z	3
Lastuava aine	HSS E
Kierteen Ø	4,5 mm
Varren nelikulmio □	4,9 mm
Kierretyyppi	M-LH
Kierteen koko	M4,5 × 0,75
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpäreiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön

Värirennas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi