

**Garant**
**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, MF: M8X0,75**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	130006 M8X0,75
GTIN	4062406007867
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus**
**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauusmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,75 mm

Kokonaispituus L: 90 mm

 varren Ø D<sub>s</sub>: 8 mm

Varren nelikulmio □: 6,2 mm

Alkureiän Ø: 7,25 mm

**Tekninen kuvaus**

Standardi	DIN 371
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05

Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Kierteennousu	0,75 mm
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	6,2 mm
Kierteen syvyys	24 mm
Terien lkm Z	3
Kierteen Ø	8 mm
Lastu-urien määrä	3
varren Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Alkureiän Ø	7,25 mm
Kokonaispituus L	90 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierretyyppi	MF-LH
Kierteen koko	8
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön

Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi