

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, MF: M26X1,25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130006 M26X1,25
GTIN	4062406009199
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1,25 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Varren nelikulmio □: 14,5 mm

Alkureiän Ø: 24,75 mm

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L	140 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Kierteen Ø	26 mm
Terien lkm Z	4
Varren nelikulmio □	14,5 mm
Kierteen syvyys	78 mm

Standardi	DIN 376
Kierteennousu	1,25 mm
Lastu-urien määrä	4
Lastuava aine	HSS E
Alkureiän Ø	24,75 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Kierretyyppi	MF-LH
Kierteen koko	M26×1,25
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpäreiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön

Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi