

**Garant****Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, MF: M20X2,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130010 M20X2,5
GTIN	4062406012359
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	3
Kierteen syvyys	50 mm
Standardi	DIN 376
Kierteennousu	2,5 mm
Varren nelikulmio □	12 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX

Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Kierteen Ø	20 mm
Lastuava aine	HSS E
Lastu-urien määrä	3
varren Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Alkureiän Ø	17,5 mm
Kokonaispituus L	140 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M20 × 2,5
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi