

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, MF: M39X0,35****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130006 M39X0,35
GTIN	4062406010164
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,35 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D_s: 32 mm

Varren nelikulmio □: 24 mm

Alkureiän Ø: 38,65 mm

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	38,65 mm
Kierteen syvyys	117 mm
Kierteen Ø	39 mm
Lastuava aine	HSS E
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Kokonaispituus L	200 mm
Terien lkm Z	4
Standardi	DIN 376
Kierteennousu	0,35 mm
Lastu-urien määrä	4
Varren nelikulmio □	24 mm
varren $\varnothing D_s$	32 mm
Kierretyyppi	MF-LH
Kierteen koko	M39×0,35
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön

Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi