

**Garant****Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, MF: M43X0,75****Tilaustiedot**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 130010 M43X0,75 |
| GTIN         | 4062406014056   |
| Tuoteluokka  | 10N             |

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| varren Ø D <sub>s</sub> | 36 mm      |
| Lastuava aine           | HSS E      |
| Lastu-urien määrä       | 4          |
| Kokonaispituus L        | 220 mm     |
| Toleranssiluokka        | ISO 1 4H   |
| Toleranssiluokka        | ISO 1X 4HX |
| Toleranssiluokka        | ISO 2 6H   |
| Toleranssiluokka        | ISO 2X 6HX |
| Toleranssiluokka        | 6H +0,05   |
| Toleranssiluokka        | 6H +0,20   |
| Toleranssiluokka        | ISO 3 6G   |
| Toleranssiluokka        | ISO 3X 6GX |
| Toleranssiluokka        | 7H         |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Toleranssiluokka      | 7HX                                      |
| Toleranssiluokka      | 7G                                       |
| Toleranssiluokka      | 7GX                                      |
| Toleranssiluokka      | 6H +0,10                                 |
| Terien lkm Z          | 4  |
| Alkureiän Ø           | 42,25 mm                                 |
| Kierteennousu         | 0,75 mm                                  |
| Varren nelikulmio □   | 29 mm                                    |
| Standardi             | DIN 376                                  |
| Kierteen Ø            | 43 mm                                    |
| Kierteen syvyys       | 107,5 mm                                 |
| Kierretyyppi          | MF                                       |
| Kierteen koko         | M43×0,75                                 |
| Pinnoitus             | pinnoittamaton                           |
| Kylkikulma            | 60 astetta                               |
| Kierrenormi           | DIN 13                                   |
| Etuviiste             | C  |
| Varsi                 | Lieriövarsi, h9                          |
| Sisäjähdytys          | ei                                       |
| Käyttö poraustavalla  | enintään 2×D pohjareiällä                |
| Leikkaussuunta        | Oikea                                    |
| Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |
| Värirengas            | ilman                                    |
| Tuotetyyppi           | Kierretappi                              |