

Garant**Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, MF: M30X1,25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130010 M30X1,25
GTIN	4062406013097
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10

Kokonaispituus L	180 mm
Terien lkm Z	4
varren Ø D _s	22 mm
Standardi	DIN 376
Kierteen syvyys	75 mm
Kierteen Ø	30 mm
Kierteennousu	1,25 mm
Alkureiän Ø	28,75 mm
Varren nelikulmio □	18 mm
Lastuava aine	HSS E
Lastu-urien määrä	4
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M30×1,25
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi