

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, MF: M45X4,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130006 M45X4,5
GTIN	4062406010577
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: M-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 4,5 mm

Kokonaispituus L: 220 mm

varren Ø D_s: 36 mm

Varren nelikulmio □: 29 mm

Alkureiän Ø: 40,5 mm

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	4,5 mm
Standardi	DIN 376
Alkureiän Ø	40,5 mm
Lastu-urien määrä	4
Lastuava aine	HSS E
Toleranssiluokka	ISO 1 4H

Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
varren $\varnothing D_s$	36 mm
Kierteen \varnothing	45 mm
Kokonaispituus L	220 mm
Kierteen syvyys	135 mm
Terien lkm Z	4
Varren nelikulmio \square	29 mm
Kierretyyppi	M-LH
Kierteen koko	M45×4,5
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön

Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi