

**Garant****Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, MF: M28X1,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130010 M28X1,5
GTIN	4062406012960
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän Ø	26,5 mm
Standardi	DIN 376
varren Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Lastuava aine	HSS E
Kokonaispituus L	140 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX

Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	16 mm
Kierteen syvyys	70 mm
Kierteen Ø	28 mm
Terien lkm Z	4
Kierteennousu	1,5 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	28
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi