

Garant**Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, MF: M40X0,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130010 M40X0,5
GTIN	4062406013851
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	4
Kierteen syvyys	100 mm
Kierteennousu	0,5 mm
Alkureiän Ø	39,5 mm
Lastu-urien määrä	4
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	24 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G

Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Standardi	DIN 376
Kokonaispituus L	200 mm
varren $\varnothing D_s$	32 mm
Kierteen \varnothing	40 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M40x0,5
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi