

Garant**Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, MF: M2,5X0,45****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|------------------|
| Tilausnumero | 130010 M2,5X0,45 |
| GTIN | 4062406011178 |
| Tuoteluokka | 10N |

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 91 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 25 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|------------|
| Kierteennousu | 0,45 mm |
| Kierteen Ø | 2,5 mm |
| Standardi | DIN 371 |
| varren Ø D _s | 2,8 mm |
| Terien lkm Z | 3 |
| Toleranssiluokka | ISO 1 4H |
| Toleranssiluokka | ISO 1X 4HX |
| Toleranssiluokka | ISO 2 6H |
| Toleranssiluokka | ISO 2X 6HX |
| Toleranssiluokka | 6H +0,05 |
| Toleranssiluokka | 6H +0,20 |
| Toleranssiluokka | ISO 3 6G |
| Toleranssiluokka | ISO 3X 6GX |

| | |
|--|--|
| Toleranssiluokka | 7H |
| Toleranssiluokka | 7HX |
| Toleranssiluokka | 7G |
| Toleranssiluokka | 7GX |
| Toleranssiluokka | 6H +0,10 |
| Lastu-urien määrä | 3 |
| Varren nelikulmio <input type="checkbox"/> | 2,1 mm |
| Kokonaispituus L | 50 mm |
| Kierteen syvyys | 6,25 mm |
| Alkureiän Ø | 2,05 mm |
| Lastuava aine | HSS E |
| Kierretyyppi | MF |
| Kierteen koko | M2,5 × 0,45 |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Kierrenormi | DIN 13 |
| Etuviiste | C |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 2×D pohjareiällä |
| Leikkaussuunta | Oikea |
| Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön |
| Värirenkas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |