

**Garant****Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, MF: M44X0,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130010 M44X0,5
GTIN	4062406014063
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

Standardi	DIN 376
Kierteen Ø	44 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierteen syvyys	110 mm
Kierteennousu	0,5 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX

Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Alkureiän Ø	43,5 mm
Terien lkm Z	4
Lastuava aine	HSS E
varren Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Varren nelikulmio □	29 mm
Kokonaispituus L	220 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M44×0,5
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi