

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, MF: M40X1,5****Tilaustiedot**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 130006 M40X1,5 |
| GTIN         | 4062406010287  |
| Tuoteluokka  | 10N            |

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1,5 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 32 mm

Varren nelikulmio □: 24 mm

Alkureiän Ø: 38,5 mm

**Tekninen kuvaus**

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Alkureiän Ø       | 38,5 mm |
| Terien lkm Z      | 4       |
| Lastu-urien määrä | 4       |
| Kierteen Ø        | 40 mm   |
| Kierteennousu     | 1,5 mm  |
| Standardi         | DIN 376 |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Varren nelikulmio □      | 24 mm                                    |
| Kierteen syvyys          | 120 mm                                   |
| varren $\varnothing D_s$ | 32 mm                                    |
| Toleranssiluokka         | ISO 1 4H                                 |
| Toleranssiluokka         | ISO 1X 4HX                               |
| Toleranssiluokka         | ISO 2 6H                                 |
| Toleranssiluokka         | ISO 2X 6HX                               |
| Toleranssiluokka         | 6H +0,05                                 |
| Toleranssiluokka         | 6H +0,20                                 |
| Toleranssiluokka         | ISO 3 6G                                 |
| Toleranssiluokka         | ISO 3X 6GX                               |
| Toleranssiluokka         | 7H                                       |
| Toleranssiluokka         | 7HX                                      |
| Toleranssiluokka         | 7G                                       |
| Toleranssiluokka         | 7GX                                      |
| Toleranssiluokka         | 6H +0,10                                 |
| Kokonaispituus L         | 200 mm                                   |
| Lastuava aine            | HSS E                                    |
| Kierretyyppi             | MF-LH                                    |
| Kierteen koko            | M40×1,5                                  |
| Pinnoitus                | TiN                                      |
| Kylkikulma               | 60 astetta                               |
| Kierrenormi              | DIN 13                                   |
| Etuviiste                | B  |
| Varsi                    | Lieriövarsi, h9                          |
| Sisäjähdytys             | ei                                       |
| Käyttö poraustavalla     | enintään 3×D läpireiällä                 |
| Leikkaussuunta           | Vasen                                    |
| Kierretyökalun tyyppi    | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |

|             |             |
|-------------|-------------|
| Värirenas   | ilman       |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |