

Garant**Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, MF: M4X0,7****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130010 M4X0,7
GTIN	4062406011260
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

varren Ø D _s	4,5 mm
Kierteen Ø	4 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteen syvyys	10 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H

Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Kierteennousu	0,7 mm
Terien lkm Z	3
Kokonaispituus L	63 mm
Standardi	DIN 371
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	3,4 mm
Lastuava aine	HSS E
Alkureiän Ø	3,3 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M4×0,7
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi