

Garant**Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, MF: M12X0,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130010 M12X0,5
GTIN	4062406011659
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	3
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX

Toleranssiluokka	6H +0,10
Kierteennousu	0,5 mm
Varren nelikulmio □	7 mm
Lastu-urien määrä	3
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	30 mm
Kokonaispituus L	110 mm
Alkureiän Ø	11,5 mm
varren Ø D _s	9 mm
Kierteen Ø	12 mm
Standardi	DIN 376
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M12×0,5
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi