

Garant**Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, MF: M38X1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130010 M38X1
GTIN	4062406013714
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren $\varnothing D_s$: 32 mmVarren nelikulmio \square : 24 mmAlkureiän \varnothing : 37 mm**Tekninen kuvaus**

Kierteen syvyys	95 mm
varren $\varnothing D_s$	32 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX

Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Kierteen Ø	38 mm
Standardi	DIN 376
Lastu-urien määrä	4
Kokonaispituus L	200 mm
Lastuava aine	HSS E
Terien lkm Z	4
Varren nelikulmio □	24 mm
Alkureiän Ø	37 mm
Kierteennousu	1 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M38×1
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön

Värirennas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi