

**Garant****Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, MF: M50X0,35****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130010 M50X0,35
GTIN	4062406014346
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

Kierteen syvyys	125 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX

Toleranssiluokka	6H +0,10
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	32 mm
Terien lkm Z	4
Lastu-urien määrä	4
Alkureiän Ø	49,65 mm
Kierteennousu	0,35 mm
Kierteen Ø	50 mm
Lastuava aine	HSS E
varren Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Kokonaispituus L	250 mm
Standardi	DIN 376
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M50×0,35
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi