

**Garant****Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, MF: M26X1,25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130010 M26X1,25
GTIN	4062406012786
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

Kierteen Ø	26 mm
Kokonaispituus L	140 mm
Lastu-urien määrä	4
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	14,5 mm
Standardi	DIN 376
Alkureiän Ø	24,75 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G

Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Kierteen syvyys	65 mm
varren $\varnothing D_s$	18 mm
Terien lkm Z	4
Lastuava aine	HSS E
Kierteennousu	1,25 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M26x1,25
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi