

Garant**Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, MF: M20X0,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130010 M20X0,5
GTIN	4062406012281
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	19,5 mm
Kierteen Ø	20 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G

Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Varren nelikulmio □	12 mm
Standardi	DIN 376
Lastu-urien määrä	3
Terien lkm Z	3
Kierteennousu	0,5 mm
Kierteen syvyys	50 mm
Lastuava aine	HSS E
Kokonaispituus L	140 mm
varren Ø D _s	16 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M20×0,5
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi