

Garant**Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, MF: M22X1,75****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130010 M22X1,75
GTIN	4062406012489
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 376
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX

Toleranssiluokka	6H +0,10
Kokonaispituus L	140 mm
varren $\varnothing D_s$	18 mm
Kierteen syvyys	55 mm
Lastuava aine	HSS E
Alkureiän \varnothing	20,25 mm
Varren nelikulmio \square	14,5 mm
Kierteennousu	1,75 mm
Terien lkm Z	3
Kierteen \varnothing	22 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M22x1,75
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi