

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, MF: M45X0,5****Tilaustiedot**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 130006 M45X0,5 |
| GTIN         | 4062406010508  |
| Tuoteluokka  | 10N            |

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,5 mm

Kokonaispituus L: 220 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 36 mm

Varren nelikulmio □: 29 mm

Alkureiän Ø: 44,5 mm

**Tekninen kuvaus**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Lastu-urien määrä | 4          |
| Toleranssiluokka  | ISO 1 4H   |
| Toleranssiluokka  | ISO 1X 4HX |
| Toleranssiluokka  | ISO 2 6H   |
| Toleranssiluokka  | ISO 2X 6HX |
| Toleranssiluokka  | 6H +0,05   |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Toleranssiluokka            | 6H +0,20                                 |
| Toleranssiluokka            | ISO 3 6G                                 |
| Toleranssiluokka            | ISO 3X 6GX                               |
| Toleranssiluokka            | 7H                                       |
| Toleranssiluokka            | 7HX                                      |
| Toleranssiluokka            | 7G                                       |
| Toleranssiluokka            | 7GX                                      |
| Toleranssiluokka            | 6H +0,10                                 |
| varren $\varnothing D_s$    | 36 mm                                    |
| Alkureiän $\varnothing$     | 44,5 mm                                  |
| Kierteen syvyys             | 135 mm                                   |
| Kokonaispituus L            | 220 mm                                   |
| Varren nelikulmio $\square$ | 29 mm                                    |
| Kierteen $\varnothing$      | 45 mm                                    |
| Terien lkm Z                | 4  |
| Lastuava aine               | HSS E                                    |
| Kierteennousu               | 0,5 mm                                   |
| Standardi                   | DIN 376                                  |
| Kierretyyppi                | MF-LH                                    |
| Kierteen koko               | M45×0,5                                  |
| Pinnoitus                   | TiN                                      |
| Kylkikulma                  | 60 astetta                               |
| Kierrenormi                 | DIN 13                                   |
| Etuviiste                   | B  |
| Varsi                       | Lieriövarsi, h9                          |
| Sisäjähdytys                | ei                                       |
| Käyttö poraustavalla        | enintään 3×D läpireiällä                 |
| Leikkaussuunta              | Vasen                                    |
| Kierretyökalun tyyppi       | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |

|             |             |
|-------------|-------------|
| Värirenas   | ilman       |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |