

Garant**Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, MF: M37X0,35****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130010 M37X0,35
GTIN	4062406013622
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

Kierteen syvyys	92,5 mm
Alkureiän Ø	36,65 mm
Standardi	DIN 376
Lastu-urien määrä	4
Kierteen Ø	37 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX

Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Kierteennousu	0,35 mm
varren $\varnothing D_s$	32 mm
Terien lkm Z	4
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	24 mm
Lastuava aine	HSS E
Kokonaispituus L	200 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M37x0,35
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi