

**Garant****Konekierretappi pohjarei'ille, pinnoittamaton, MF: M26X1,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130010 M26X1,5
GTIN	4062406012793
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

Kierteen Ø	26 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Standardi	DIN 376
Kokonaispituus L	140 mm
Kierteen syvyys	65 mm
Lastuava aine	HSS E
Terien lkm Z	4
Kierteennousu	1,5 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05

Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Lastu-urien määrä	4
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	14,5 mm
Alkureiän Ø	24,5 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	26
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi