

**Garant****Konekierretappi pohjarei'ille, pinnoittamaton, MF: M3,5X0,35****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130010 M3,5X0,35
GTIN	4062406011208
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

Lastu-urien määrä	3
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	3 mm
Kierteen Ø	3,5 mm
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 371
Kierteen syvyys	8,75 mm
Kokonaispituus L	56 mm
Terien lkm Z	3
varren Ø D <sub>s</sub>	4 mm
Kierteennousu	0,35 mm
Alkureiän Ø	3,15 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M3,5 × 0,35
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi