

**Garant****Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, MF: M42X1,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130010 M42X1,5
GTIN	4062406013998
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	24 mm
Kierteen syvyys	105 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Lastu-urien määrä	4
Kokonaispituus L	200 mm
Standardi	DIN 376
Kierteen Ø	42 mm
Kierteennousu	1,5 mm
Terien lkm Z	4
Lastuava aine	HSS E
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H

Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Alkureiän Ø	40,5 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M42×1,5
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi