

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, MF: M48X0,35****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130006 M48X0,35
GTIN	4062406010621
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,35 mm

Kokonaispituus L: 250 mm

varren $\varnothing D_s$: 36 mmVarren nelikulmio \square : 29 mmAlkureiän \varnothing : 47,65 mm**Tekninen kuvaus**

Varren nelikulmio \square	29 mm
varren $\varnothing D_s$	36 mm
Lastuava aine	HSS E
Terien lkm Z	4
Standardi	DIN 376
Kokonaispituus L	250 mm

Kierteennousu	0,35 mm
Alkureiän Ø	47,65 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierteen syvyys	144 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Kierteen Ø	48 mm
Kierretyyppi	MF-LH
Kierteen koko	M48×0,35
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpäreiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön

Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi