

Garant**Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, MF: M3,5X0,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130010 M3,5X0,5
GTIN	4062406011215
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	0,5 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX

Toleranssiluokka	6H +0,10
Standardi	DIN 371
varren $\varnothing D_s$	4 mm
Kierteen \varnothing	3,5 mm
Kierteen syvyys	8,75 mm
Lastu-urien määrä	3
Alkureiän \varnothing	3 mm
Kokonaispituus L	56 mm
Varren nelikulmio \square	3 mm
Lastuava aine	HSS E
Terien lkm Z	3
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M3,5 \times 0,5
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2 \times D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi