

Garant**Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, MF: M30X3,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130010 M30X3,5
GTIN	4062406013141
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	3,5 mm
Lastuava aine	HSS E
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G

Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
varren $\varnothing D_s$	22 mm
Kierteen syvyys	75 mm
Alkureiän \varnothing	26,5 mm
Kierteen \varnothing	30 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Standardi	DIN 376
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	18 mm
Lastu-urien määrä	4
Terien lkm Z	4
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M30×3,5
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi