

Garant**Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, MF: M42X3****Tilastiedot**

Tilausnumero	130010 M42X3
GTIN	4062406014018
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 3 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D_s: 32 mm

Varren nelikulmio □: 24 mm

Alkureiän Ø: 39 mm

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	3 mm
Lastu-urien määrä	4
Terien lkm Z	4
Varren nelikulmio □	24 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Standardi	DIN 376
Lastuava aine	HSS E
Alkureiän Ø	39 mm
Kierteen Ø	42 mm
Kokonaispituus L	200 mm
varren Ø D _s	32 mm
Kierteen syvyys	105 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M42×3
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön

Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi