

**Garant****Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, MF: M30X0,35****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130010 M30X0,35
GTIN	4062406013059
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

Lastuava aine	HSS E
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX

Toleranssiluokka	6H +0,10
Terien lkm Z	4
varren $\varnothing D_s$	22 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Kierteen syvyys	75 mm
Kierteen $\varnothing$	30 mm
Standardi	DIN 376
Kierteennousu	0,35 mm
Lastu-urien määrä	4
Alkureiän $\varnothing$	29,65 mm
Varren nelikulmio $\square$	18 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M30x0,35
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi