

Garant**Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, MF: M48X0,35****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130010 M48X0,35
GTIN	4062406014223
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10

Standardi	DIN 376
Kierteen Ø	48 mm
Kierteennousu	0,35 mm
Varren nelikulmio □	29 mm
varren Ø D _s	36 mm
Kierteen syvyys	120 mm
Terien lkm Z	4
Kokonaispituus L	250 mm
Lastuava aine	HSS E
Alkureiän Ø	47,65 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M48x0,35
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi