

**Garant****Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, MF: M3X0,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130010 M3X0,5
GTIN	4062406011192
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

varren Ø D <sub>s</sub>	3,5 mm
Terien lkm Z	3
Kierteen Ø	3 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX

Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Standardi	DIN 371
Kierteennousu	0,5 mm
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	2,7 mm
Lastu-urien määrä	3
Lastuava aine	HSS E
Alkureiän Ø	2,5 mm
Kokonaispituus L	56 mm
Kierteen syvyys	7,5 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M3×0,5
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi