

**Garant****Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, MF:  
M1,6X0,2****Tilaustiedot**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 130011 M1,6X0,2 |
| GTIN         | 4062406014605   |
| Tuoteluokka  | 10N             |

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 91 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 25 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,2 mm

Kokonaispituus L: 40 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 2,5 mm

Varren nelikulmio □: 2,1 mm

Alkureiän Ø: 1,4 mm

**Tekninen kuvaus**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Terien lkm Z            | 2          |
| Kierteen Ø              | 1,6 mm     |
| varren Ø D <sub>s</sub> | 2,5 mm     |
| Toleranssiluokka        | ISO 1 4H   |
| Toleranssiluokka        | ISO 1X 4HX |

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Toleranssiluokka     | ISO 2 6H                  |
| Toleranssiluokka     | ISO 2X 6HX                |
| Toleranssiluokka     | 6H +0,05                  |
| Toleranssiluokka     | 6H +0,20                  |
| Toleranssiluokka     | ISO 3 6G                  |
| Toleranssiluokka     | ISO 3X 6GX                |
| Toleranssiluokka     | 7H                        |
| Toleranssiluokka     | 7HX                       |
| Toleranssiluokka     | 7G                        |
| Toleranssiluokka     | 7GX                       |
| Toleranssiluokka     | 6H +0,10                  |
| Standardi            | DIN 371                   |
| Lastu-urien määrä    | 2                         |
| Kokonaispituus L     | 40 mm                     |
| Lastuava aine        | HSS E                     |
| Kierteennousu        | 0,2 mm                    |
| Varren nelikulmio □  | 2,1 mm                    |
| Kierteen syvyys      | 4 mm                      |
| Alkureiän Ø          | 1,4 mm                    |
| Kierretyyppi         | MF-LH                     |
| Kierteen koko        | M1,6 × 0,2                |
| Pinnoitus            | pinnoittamaton            |
| Kylkikulma           | 60 astetta                |
| Kierrenormi          | DIN 13                    |
| Etuviiste            | C                         |
| Varsi                | Lieriövarsi, h9           |
| Sisäjähdytys         | ei                        |
| Käyttö poraustavalla | enintään 2×D pohjareiällä |
| Leikkaussuunta       | Vasen                     |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Kierreyökalun tyyppi | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |
| Värirenas            | ilman                                    |
| Tuotetyyppi          | Kierretappi                              |