

**Garant****Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, MF: M20X2****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 130010 M20X2  |
| GTIN         | 4062406012342 |
| Tuoteluokka  | 10N           |

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 2 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 16 mm

Varren nelikulmio □: 12 mm

Alkureiän Ø: 18 mm

**Tekninen kuvaus**

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Standardi         | DIN 376 |
| Terien lkm Z      | 3       |
| Kierteennousu     | 2 mm    |
| Lastu-urien määrä | 3       |
| Kierteen syvyys   | 50 mm   |
| Kokonaispituus L  | 140 mm  |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Varren nelikulmio □      | 12 mm                                    |
| varren $\varnothing D_s$ | 16 mm                                    |
| Toleranssiluokka         | ISO 1 4H                                 |
| Toleranssiluokka         | ISO 1X 4HX                               |
| Toleranssiluokka         | ISO 2 6H                                 |
| Toleranssiluokka         | ISO 2X 6HX                               |
| Toleranssiluokka         | 6H +0,05                                 |
| Toleranssiluokka         | 6H +0,20                                 |
| Toleranssiluokka         | ISO 3 6G                                 |
| Toleranssiluokka         | ISO 3X 6GX                               |
| Toleranssiluokka         | 7H                                       |
| Toleranssiluokka         | 7HX                                      |
| Toleranssiluokka         | 7G                                       |
| Toleranssiluokka         | 7GX                                      |
| Toleranssiluokka         | 6H +0,10                                 |
| Alkureiän $\varnothing$  | 18 mm                                    |
| Kierteen $\varnothing$   | 20 mm                                    |
| Lastuava aine            | HSS E                                    |
| Kierretyyppi             | MF                                       |
| Kierteen koko            | M20×2                                    |
| Pinnoitus                | pinnoittamaton                           |
| Kylkikulma               | 60 astetta                               |
| Kierrenormi              | DIN 13                                   |
| Etuviiste                | C  |
| Varsi                    | Lieriövarsi, h9                          |
| Sisäjähdytys             | ei                                       |
| Käyttö poraustavalla     | enintään 2×D pohjareiällä                |
| Leikkaussuunta           | Oikea                                    |
| Kierretyökalun tyyppi    | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |

|             |             |
|-------------|-------------|
| Värirenas   | ilman       |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |