

**Garant****Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, MF: M42X4,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130010 M42X4,5
GTIN	4062406014032
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L	200 mm
Standardi	DIN 376
Varren nelikulmio □	24 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierteennousu	4,5 mm
Terien lkm Z	4
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	105 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05

Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
varren $\varnothing D_s$	32 mm
Kierteen $\varnothing$	42 mm
Alkureiän $\varnothing$	37,5 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M42x4,5
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökälun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi