

**Garant****Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, MF: M7X0,75****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130010 M7X0,75
GTIN	4062406011406
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10

varren $\varnothing D_s$	7 mm
Alkureiän $\varnothing$	6,25 mm
Varren nelikulmio $\square$	5,5 mm
Kierteen $\varnothing$	7 mm
Standardi	DIN 371
Kierteen syvyys	17,5 mm
Lastu-urien määrä	3
Terien lkm Z	3
Kokonaispituus L	80 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteennousu	0,75 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M7×0,75
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi