

Garant**Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, MF: M51X0,75****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130010 M51X0,75
GTIN	4062406014438
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	4
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX

Toleranssiluokka	6H +0,10
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	127,5 mm
Kokonaispituus L	250 mm
Alkureiän Ø	50,25 mm
Kierteen Ø	51 mm
Kierteennousu	0,75 mm
Standardi	DIN 376
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	32 mm
varren Ø D _s	40 mm
Terien lkm Z	4
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M51×0,75
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi