

## Garant

### Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, MF: M4X0,7



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	130011 M4X0,7
GTIN	4062406014858
Tuoteluokka	10N

#### Kuvaus

##### Huomautus:

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: M-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,7 mm

Kokonaispituus L: 63 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 4,5 mm

Varren nelikulmio □: 3,4 mm

Alkureiän Ø: 3,3 mm

#### Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio □	3,4 mm
Kierteen syvyys	10 mm
Alkureiän Ø	3,3 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Terien lkm Z	3
Kokonaispituus L	63 mm
Standardi	DIN 371
Lastuava aine	HSS E
varren Ø D <sub>s</sub>	4,5 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteen Ø	4 mm
Kierteennousu	0,7 mm
Kierretyyppi	M-LH
Kierteen koko	M4×0,7
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen

Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi