

Garant**Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, MF: M38X0,35****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130010 M38X0,35
GTIN	4062406013684
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

Kierteen syvyys	95 mm
varren $\varnothing D_s$	32 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierteen \varnothing	38 mm
Terien lkm Z	4
Kokonaispituus L	200 mm
Alkureiän \varnothing	37,65 mm
Kierteennousu	0,35 mm
Standardi	DIN 376
Lastuava aine	HSS E
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	24 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M38×0,35
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi