

**Garant**
**Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, MF: M9X1**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	130011 M9X1
GTIN	4062406015107
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus**
**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1 mm

Kokonaispituus L: 90 mm

 varren  $\varnothing D_s$ : 9 mm

 Varren nelikulmio  $\square$ : 7 mm

 Alkureiän  $\varnothing$ : 8 mm

**Tekninen kuvaus**

varren $\varnothing D_s$	9 mm
Kokonaispituus L	90 mm
Kierteennousu	1 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H

Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Terien lkm Z	3
Kierteen Ø	9 mm
Alkureiän Ø	8 mm
Varren nelikulmio □	7 mm
Lastu-urien määrä	3
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 371
Kierteen syvyys	22,5 mm
Kierretyyppi	MF-LH
Kierteen koko	9
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön

Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi