

**Garant****Konekierretappi pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, MF:  
M2,2X0,35****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130011 M2,2X0,35
GTIN	4062406014728
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 91 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 25 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,35 mm

Kokonaispituus L: 45 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Varren nelikulmio □: 2,1 mm

Alkureiän Ø: 1,85 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen Ø	2,2 mm
Terien lkm Z	3
Kierteennousu	0,35 mm
Lastu-urien määrä	3
Lastuava aine	HSS E

Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Alkureiän Ø	1,85 mm
Kokonaispituus L	45 mm
Standardi	DIN 371
Varren nelikulmio □	2,1 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	2,8 mm
Kierteen syvyys	5,5 mm
Kierretyyppi	MF-LH
Kierteen koko	M2,2 × 0,35
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen

Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi