

**Garant****Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, MF: M5X0,8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130010 M5X0,8
GTIN	4062406011338
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

varren $\varnothing D_s$	6 mm
Kierteennousu	0,8 mm
Alkureiän $\varnothing$	4,2 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	12,5 mm
Kokonaispituus L	70 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteen $\varnothing$	5 mm
Terien lkm Z	3
Varren nelikulmio $\square$	4,9 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H

Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Standardi	DIN 371
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M5×0,8
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi